

## H0,34/11 S TK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
Référence	<a href="#">9204090000</a>
Type	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

## H0,34/11 S TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	0.04 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, taille spéciale, couleur turquoise	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.85 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2.6 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	11.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 22	AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	6 mm
Section de raccordement du conducteur	0.34 mm <sup>2</sup>	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

