


H0,34/11 S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
Référence	9204090000
Type	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.04 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, taille spéciale, couleur turquoise	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 0.85 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 6 mm
Diamètre de la collerette (D2) 2.6 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm
L1 en mm 11.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 22 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 6 mm
Section de raccordement du conducteur 0.34 mm ²	Couleur Weidmüller

Dessins

Dessin

