

**MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	<a href="#">9204540000</a>
Type	MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S
GTIN (EAN)	4032248671083
Qté.	1 Pièce

**MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Profondeur	40 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	250 mm
Poids net	556 g

Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur (pouces)	9.8425 inch

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Pince à dénuder et couper pour conducteurs VDE avec isolant PVC 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm <sup>2</sup>
Coupe max. fils rigide	2.5 mm <sup>2</sup>	Coupe max. fils souple	6 mm <sup>2</sup>
Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Plage de dénudage AWG, max.	14 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	23 AWG	Longueur de dénudage, minimale	2 mm
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 25 mm <sup>2</sup> min.	

## MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Exemple d'utilisation



**MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Accessoires / pièces de rechange**

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

Type	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Version
Référence	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qté.	1 ST	
Type	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Version
Référence	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Version
Référence	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Version
Référence	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Version
Référence	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Version
Référence	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Version
Référence	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Version
Référence	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX POF	Version
Référence	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qté.	1 ST	

**MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Type	AIE MULTI-STRIPAX PV	Version
Référence	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qté.	1 ST	
Type	ERAN MULTI-STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qté.	1 ST	
Type	ERME MULTI-STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qté.	1 ST	