

KOBBS 19X55


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- La soupape de surpression protège contre les surcharges
- Tête cylindrique coudée à 90°
- Tête coudée pouvant tourner à 360°
- Poignée ergonomique avec ressort de rappel
- Le résidu ne vient plus se coincer, grâce à la triple division
- Poinçonneuse hydraulique en aluminium à haute résistance (environ 40 % de poids économisé)
- Durée de vie fortement réduite lors de l'utilisation de tôles en acier inox

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Sheet holes |
| Référence | 9205040000 |
| Type | KOBBS 19X55 |
| GTIN (EAN) | 4032248694273 |
| Qté. | 1 Pièce |

KOBBS 19X55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|----------|-------|------------------|-------------|
| Hauteur | 55 mm | Hauteur (pouces) | 2.1654 inch |
| Diamètre | 19 mm | Poids net | 245 g |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Vis avec roulement à billes 19,0 x 55,0 mm |
|--------------------------|---|