

IE-CT-SC-GOF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



GOF

- Pour connecteurs de fibre optique SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour connecteurs de fibre optique LC et IP67 FOP
- Pour connecteurs de fibre optique polymère SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour câbles en fibre optique, ProfiNet, et Mobil SC/ST et connecteurs IP67

Informations générales de commande

Version	Presse, Sertissage hexagonal
Référence	9205320000
Type	IE-CT-SC-GOF
GTIN (EAN)	4032248725458
Qté.	1 Pièce

IE-CT-SC-GOF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	711 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pincés à sertir pour fibre de verre SC/ST et connecteurs IP 67	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
----------------------------	----------------------

Exemple d'utilisation

