

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Outils de test, Testeur de continuité pour câble informatique |
| Référence | 9205400000 |
| Type | LAN USB TESTER |
| GTIN (EAN) | 4032248732128 |
| Qté. | 1 Pièce |

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 65 mm | Profondeur (pouces) | 2.5591 inch |
| Hauteur | 27 mm | Hauteur (pouces) | 1.063 inch |
| Largeur | 135 mm | Largeur (pouces) | 5.3149 inch |
| Poids net | 355 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | |
|-------------------------------|--|

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002080 | ETIM 9.0 | EC002080 |
| ETIM 10.0 | EC002080 | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Description de l'article | Testeurs de continuité |
|--------------------------|------------------------|

Appareils de mesure et de test

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance | Batterie monobloc de 9V | Type de raccordement | RJ45, USB A, USB B |
| Affichage | LED | Degré de protection | IP44 |
| testé et approuvé selon | EN/IEC 61010 | Bipeur | Non |
| Dimensions coffret déporté | 65 x 28 x 27 mm | Longueur de câble contrôlable, max. | 1000 m |
| Poids coffret déporté | 30 g | | |

LAN USB TESTER

Dessins

Exemple d'utilisation



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires

Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Type | BLOCKBATTERIE 9V | Version | |
| Référence | 9004810000 | Outils de test, Batterie | |
| GTIN (EAN) | 4008190050665 | | |
| Qté. | 1 ST | | |