

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage avec 4 empreintes
Référence	9205430000
Type	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Qté.	1 Pièce

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1175 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour contacts HD, HE et ConCept M10/M5 0,14-6mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Contacts décollés	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes
---------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------