

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décolletés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Pince à sertir les contacts, 1.5mm², 10mm², Sertissage avec 4 empreintes
Référence	9205440000
Type	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Qté.	1 Pièce

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1190 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir pour contacts HD et ConCept M3 et similaires, 1,5-10 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Contacts décollés	Section du conducteur max. AWG	AWG 8
Section du conducteur min. AWG	AWG 16	Plage de sertissage, max.	10 mm ²
Plage de sertissage, min.	1.5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes
---------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------