CTIN CM 3.6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décolletés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Pince à sertir les contacts, 1.5mm², 10mm², Sertissage avec 4 empreintes
Référence	<u>9205440000</u>
Туре	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

CTIN CM 3.6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

D:	!	4 _	
DIM	ensions	s et i	ooias
		1	

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1190 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		_

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir pour Version contacts HD et ConCept M3 et similaires, 1,5-10	mécanique, sans compartiment amovible
		compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 8
Section du conducteur min. AWG	AWG 16	Plage de sertissage, max.	10 mm²
Plage de sertissage, min.	1.5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4
			empreintes

Niveau du catalogue / Dessins