

## CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Pinces à sertir pour contacts décolletés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

### Informations générales de commande

Version	Pince à sertir les contacts, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage avec 4 empreintes
Référence	<a href="#">9205440000</a>
Type	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Qté.	1 Pièce

**CTIN CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1190 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Pince à sertir pour contacts HD et ConCept M3 et similaires, 1,5-10 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 8
Section du conducteur min. AWG	AWG 16	Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	1.5 mm <sup>2</sup>		

**Données de l'outil - sertissage**

Section de l'embout, max.	10 mm <sup>2</sup>	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes
---------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------