

CA 100/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Commandes sur demande
uniquement**



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	9205790000
Type	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	400 mm	Profondeur (pouces)	15.748 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	530 mm	Largeur (pouces)	20.8661 inch
Poids net	48000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	Seulement pour embout de câble de 10,0 mm ² avec collier	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Sertissage	Trapézoïdal
Longueur de sertissage	12 - 18 mm	Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz