

CA 100/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	9205790000
Type	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Qté.	1 Pièce

CA 100/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	400 mm	Profondeur (pouces)	15.748 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	530 mm	Largeur (pouces)	20.8661 inch
Poids net	48000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	Seulement pour embout de câble de 10,0 mm ² avec collier	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Sertissage	Trapézoïdal
Longueur de sertissage	12 - 18 mm	Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz