

## KISC M3X20.5/10 NI EK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Vis de fixation
Référence	<a href="#">9503280000</a>
Type	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008 190550783
Qté.	100 Pièce

## KISC M3X20.5/10 NI EK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	4.8 mm	Profondeur (pouces)	0.189 inch
Hauteur	20.5 mm	Hauteur (pouces)	0.8071 inch
Largeur	4.8 mm	Largeur (pouces)	0.189 inch
Poids net	1.15 g		

## Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

## Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris
---------	------

## Caractéristiques du système

Version	Visser
---------	--------

## Dimensions

Dimensions de filetage métrique, extérieure	3.00 mm
---	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------