

**KLIPPON K MF KIT 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Similaire à l'illustration**

Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 70 mm, Largeur: 33.5 mm, Profondeur: 12 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301, argent
Référence	<a href="#">9527590000</a>
Type	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Qté.	1 Pièce

**KLIPPON K MF KIT 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	33.5 mm	Largeur (pouces)	1.3189 inch
Poids net	127.1 g		

**Températures**

Température de fonctionnement

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**Caractéristiques générales**

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Acier inox 1.4301
------------------	-------	------------------	-------------------

**Caractéristiques générales accessoires**

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Acier inox 1.4301
------------------	-------	------------------	-------------------