

**MP MPC 07/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

**Informations générales de commande**

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 75 mm, Largeur: 125 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué
Référence	<a href="#">9535540000</a>
Type	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Qté.	1 Pièce

**MP MPC 07/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2.9527 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	5.2 g		

**Températures**

Température de fonctionnement

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**Caractéristiques générales**

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée		

**MP MPC 07/12**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**TS 15**

## Accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST MPC0712 VER	Version
Référence	<a href="#">8000037599</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 55 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653113	
Qté.	20 ST	
Type	TS15X5 ST MPC1217 VER	Version
Référence	<a href="#">8000037598</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qté.	20 ST	