

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 75 mm, Largeur: 125 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué
Référence	9535540000
Type	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2.9527 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	5.2 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée		

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

TS 15



Accessoires

Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST MPC0712 VER	Version
Référence	8000037599	Rail profilé, TS 15, Largeur: 55 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118653113	zingué, chromé
Qté.	20 ST	
Type	TS15X5 ST MPC1217 VER	Version
Référence	8000037598	Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal,
GTIN (EAN)	4050118653106	Acier, zingué, chromé
Qté.	20 ST	