

MP MPC 12/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 125 mm, Largeur: 175 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué |
| Référence | 9535560000 |
| Type | MP MPC 12/17 |
| GTIN (EAN) | 4032248009299 |
| Qté. | 1 Pièce |

MP MPC 12/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Hauteur | 125 mm | Hauteur (pouces) | 4.9212 inch |
| Largeur | 175 mm | Largeur (pouces) | 6.8898 inch |
| Poids net | 165.8 g | | |

Températures

| |
|-------------------------------|
| Température de fonctionnement |
|-------------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------|-----------------------|---------|--------|
| Type de fixation | Vissé | Surface | zingué |
| Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée | | |

MP MPC 12/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Type | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | Version | |
| Référence | 8000037600 | | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 90 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 | | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 ST | | |

TS 15

Accessoires



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Type | TS15X5 ST MPC1217 VER | Version | |
| Référence | 8000037598 | | Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal, |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | | Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 ST | | |