

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 175 mm, Largeur: 250 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué
Référence	9535580000
Type	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
Qté.	1 Pièce

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	175 mm	Hauteur (pouces)	6.8898 inch
Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	375 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
---------	--------	------------------	-----------------------

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Version
Référence	8000037600	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 90 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118653120	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	
Type	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Version
Référence	8000037601	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 114 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118653137	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	