

## MF MPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pattes de fixation extérieures

Jeu de 4 pièces

### Informations générales de commande

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 30 mm, Largeur: 15 mm, Profondeur: 10 mm, Matériau de base: Plastique
Référence	<a href="#">9535600000</a>
Type	MF MPC
GTIN (EAN)	403224800938 1
Qté.	1 Pièce

## MF MPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	10 g		

### Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

### Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Plastique
------------------	-------	------------------	-----------