

MP FPC 20/20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 150 mm, Largeur: 185 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	9535920000
Type	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Qté.	1 Pièce

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5.9055 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Poids net	288 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier		

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 15



Accessoires

Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST FPC 20 VER	Version
Référence	8000037604	Rail profilé, TS 15, Largeur: 235 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653168	
Qté.	20 ST	

TS 35



Accessoires

Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Version
Référence	8000037558	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 165 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653229	
Qté.	20 ST	
Type	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Version
Référence	8000037557	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 165 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653212	
Qté.	20 ST	