


MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 260 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	9535950000
Type	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	403224800967 1
Qté.	1 Pièce

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	260 mm	Hauteur (pouces)	10.2362 inch
Largeur	260 mm	Largeur (pouces)	10.2362 inch
Poids net	782 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier		

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Version
Référence	8000037559	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 265 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653236	
Qté.	20 ST	
Type	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Version
Référence	8000037561	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 265 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653250	
Qté.	20 ST	