## **MP FPC 40/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

#### Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 360 mm, Largeur: 560 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	<u>9535980000</u>
Туре	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Qté.	1 Pièce

## **MP FPC 40/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

zingué

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Vissé

Tôle d'acier

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
			<u> </u>
Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	360 mm	Hauteur (pouces)	14.1732 inch
Largeur	560 mm	Largeur (pouces)	22.0472 inch
Poids net	2316 g		
Températures			
Town forther de femations			
remperature de fonctionnement			
<u> </u>			
Température de fonctionnement  Conformité environneme	ntale du produit		
Conformité environneme		ntion	
	Conforme sans exemp		
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC			
Conformité environneme Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp		
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications	Conforme sans exem Pas de SVHC au-dessi	us de 0,1 % en poids	
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0	Conforme sans exempers de SVHC au-desse EC000213	us de 0,1 % en poids  ETIM 7.0	EC000213
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Conforme sans exemples de SVHC au-dessible EC000213 EC000213	us de 0,1 % en poids  ETIM 7.0  ETIM 9.0	EC000213
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC  Classifications  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Conforme sans exemples de SVHC au-dessibles de SVHC au-dessible	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 27-40-06-39
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Conforme sans exemply Pas de SVHC au-dessing EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC  Classifications  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90 27-40-06-39	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39 27-40-06-39
Conformité environneme Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemply Pas de SVHC au-dessing EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39

Surface

Type de fixation

Matériau de base

## **MP FPC 40/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### **TS 35**

#### Accessoires



### Informations générales de commande

Туре	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Version
Référence	8000037562	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 365 mm, avec perçage
GTIN (EAN)	4050118653267	longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Qté.	20 ST	
Туре	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Version
Type Référence	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR 8000037563	Version Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 565 mm, avec perçage
• •		