

HG FPC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Série MPC, charnières, jeu de 2 pièces

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Articulation extérieure, Charnière, Hauteur: 40 mm, Largeur: 50 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau de base: Plastique, Gris clair
Référence	9535990000
Type	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
Qté.	1 Pièce

HG FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	16.5 mm	Profondeur (pouces)	0.6496 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1.9685 inch
Poids net	35 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Plastique
------------------	-------	------------------	-----------