

## HG FPC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Série MPC, charnières, jeu de 2 pièces

### Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Articulation extérieure, Charnière, Hauteur: 40 mm, Largeur: 50 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau de base: Plastique, Gris clair
Référence	<a href="#">9535990000</a>
Type	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
Qté.	1 Pièce

## HG FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	16.5 mm	Profondeur (pouces)	0.6496 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1.9685 inch
Poids net	35 g		

### Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

### Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Plastique
------------------	-------	------------------	-----------