

## MF FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pattes de fixation extérieures

Jeu de 4 pièces

### Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 40 mm, Largeur: 19 mm, Profondeur: 35.5 mm, Matériau de base: Polyamide, Polyamide 66, Gris clair
Référence	<a href="#">9536040000</a>
Type	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Qté.	1 Pièce

## MF FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	35.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3976 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0.748 inch
Poids net	26 g		

### Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

### Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Matériau de base	Polyamide, Polyamide 66
------------------	-------	------------------	-------------------------