Fiche de données

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Outils à dégainer
Référence	9918030000
Type	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	18.5 mm	Profondeur (pouces)	0.7283 inch
Hauteur	20.5 mm	Hauteur (pouces)	0.8071 inch
Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3.8189 inch
Poids net	39 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur pour câbles coaxiaux et câbles ronds PVC

Outil à dénuder

Type de câble	Câbles informatiques coaxiaux et ronds	Diamètre du conducteur max.	7.5 mm
Diamètre du conducteur min.	4.8 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	44 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	18 mm²	Câble opérationnel	Câbles PVC

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

