

## STRIPPER COAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

### Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	<a href="#">9918030000</a>
Type	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Qté.	1 Pièce

## STRIPPER COAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	18.5 mm	Profondeur (pouces)	0.7283 inch
Hauteur	20.5 mm	Hauteur (pouces)	0.8071 inch
Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3.8189 inch
Poids net	39 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur pour câbles coaxiaux et câbles ronds PVC
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Type de câble	Câbles informatiques coaxiaux et ronds	Diamètre du conducteur max.	7.5 mm
Diamètre du conducteur min.	4.8 mm	Section de raccordement du conducteur, 44 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du conducteur, 18 mm <sup>2</sup> min.		Câble opérationnel	Câbles PVC

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

