

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Outils à dégainer
Référence	9918050000
Type	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Qté.	1 Pièce

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	42 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur de prise avec système de dénudage de fil individuel et lame longitudinale
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Diamètre du conducteur max.	13 mm
Diamètre du conducteur min.	8 mm	Plage de dénudage, min.	0.25 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² min.	

Dessins

