

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9918050000
Type	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Qté.	1 Pièce

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	25 mm
Hauteur	35 mm
Largeur	125 mm
Poids net	46.2 g

Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur (pouces)	4.9212 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECCLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur de prise avec système de dénudage de fil individuel et lame longitudinale
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC
Diamètre du conducteur min.	8 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²

Diamètre du conducteur max.	13 mm
Plage de dénudage, min.	0.25 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.2 mm ²

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

