

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

**Informations générales de commande**

Version	Sheathing strippers
Référence	<a href="#">9918060000</a>
Type	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Qté.	1 Pièce

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	44.4 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Dégaineur pour câbles informatiques de diamètre extérieur de 5 - 15 mm ø
--------------------------	--

**Outil à dénuder**

Type de câble	Câble de données / Télécommunications et traitement de données	Diamètre du conducteur max.	15 mm
Diamètre du conducteur min.	5 mm	Plage de dénudage AWG, max.	12 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	24 AWG	Plage de dénudage, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

