

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9918060000
Type	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Qté.	1 Pièce

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	44.4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur pour câbles informatiques de diamètre extérieur de 5 - 15 mm ø
--------------------------	--

Outil à dénuder

Type de câble	Câble de données / Télécommunications et traitement de données	Diamètre du conducteur max.	15 mm
Diamètre du conducteur min.	5 mm	Plage de dénudage AWG, max.	12 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	24 AWG	Plage de dénudage, min.	0.25 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² min.	

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

