SLICER NO 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 50 mm \emptyset
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

	<u>'</u>	
Version	Sheathing strippers	
Référence	<u>9918070000</u>	
Туре	SLICER NO 16	
GTIN (EAN)	4032248359189	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

SLICER NO 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1.378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5.1968 inch
Poids net	74 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec diamètre externe 4 - 16 mm ø

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Diamètre du conducteur max.	16 mm
Diamètre du conducteur min.	4 mm	Plage de dénudage AWG, max.	6 AWG
Section de raccordement du condu	ıcteur,201 mm²		
max.			

Date de création 15.11.2025 05:57:43 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

SLICER NO 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



- \bullet Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 50~mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

 Type
 ZUB SLICER NO16-35
 Version

 Référence
 9201430000
 Sheathing strippers

 GTIN (EAN)
 4032248430314

 Qté.
 2 ST

Niveau du catalogue / Dessins