

## SLICER NO 28 TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

### Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	<a href="#">9918090000</a>
Type	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Qté.	1 Pièce

## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1.378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6.6929 inch
Poids net	83 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec 28 mm $\varnothing$ / avec lame à crochet
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Diamètre du conducteur max.	28 mm
Diamètre du conducteur min.	8 mm	Plage de dénudage AWG, max.	4 AWG
Section de raccordement du conducteur, 615 mm <sup>2</sup> max.			

**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## SLICER NO 28 TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires / pièces de rechange



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

### Informations générales de commande

Type	ZUB SLICER NO 16-35	Version	
Référence	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Qté.	2 ST		