

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9918100000
Type	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	48 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	150 mm
Poids net	121 g

Profondeur (pouces)	1.8898 inch
Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur (pouces)	5.9055 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec diamètre externe 27 - 37mm
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC
Diamètre du conducteur min.	27 mm

Diamètre du conducteur max.	37 mm
-----------------------------	-------

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Type	ZUB SLICER NO16-35	Version
Référence	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Qté.	2 ST	