

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Version | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| Référence | 9918180000 |
| Type | STRIPAX 16 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4032248371662 |
| Qté. | 1 Pièce |

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Poids net | 200 g |

| | |
|---------------------|-------------|
| Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur (pouces) | 3.8976 inch |
| Largeur (pouces) | 7.4803 inch |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Classifications

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Outil à dénuder jusqu'à 16 mm ² |
|--------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|
| Type de câble | conducteur rigide et souple avec isolant PVC | Section du conducteur (capacité de coupe) | 6 mm ² |
| Plage de dénudage AWG, max. | 6 AWG | Plage de dénudage AWG, min. | 10 AWG |
| Plage de dénudage, min. | 6 mm ² | Longueur de dénudage, maximale | 25 mm |
| Couleur | Orange | Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm ² |

Section de raccordement du conducteur, 6 mm² min.

Note importante

Informations sur le produit

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique
- Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation




STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ERME 16 ² SPX 4 | Version |
| Référence | 1119040000 | Accessoires, Support de couteaux |
| GTIN (EAN) | 4032248948437 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | ERTE KLBC SPX 16 | Version |
| Référence | 2571490000 | Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118582116 | |
| Qté. | 1 ST | |