

WK S 0,8X4,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Lames de rechange pour tournevis dynamométriques Em-
manchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	9918550000
Type	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
Qté.	1 Pièce

WK S 0,8X4,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6.8898 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible vis à tête fendue, taille 0,8x4
--------------------------	---

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	4 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.8 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	175 mm
Réglage du couple, max.	2.5 Nm		