

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm
Rendelési szám	0117510000
Típus	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Qty.	10 M

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.5 mm	Mélység (coll)	0.2165 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	140 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

Forrasztószem lyukátmérő (D)	4.2 mm
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Vastagság	1.00 mm
Alapanyag	Acél
Length of the terminal rail	min. 0 mm névleges 1000 mm max. 1000 mm
Hornyos furat	Igen
Rés hossz	12.00 mm
Rés hézag	8.00 mm
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint	1.2 kA
Rés szélesség	4.20 mm
Előlyukasztott tartósín	Igen
Rés szélesség	Igen
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	10.00 mm ²
Furatátmérő	4.20 mm
Furattávolság a középtengelyek között	20 mm
Rés hézag	
Rés hossza	

Besorolások


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 15	Változat
Rendelési szám	0382860000	Végbak, bézs, TS 15, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
Qty.	50 ST	

Tartozékok




A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés.

Általános rendelési adatok

Típus	SO SH1	Változat
Rendelési szám	0401460000	Gyűjtősín-tartó, szürke, 100 °C, Szélesség: 24.5 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qty.	20 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	EW 15/2	Változat
Rendelési szám	1071900000	Végbak, sötétbézs, TS 15, HB, Műanyag, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190462949	
Qty.	50 ST	
Típus	ZEW 15	Változat
Rendelési szám	7920340000	Végbak, bézs, TS 15, V-2, Műanyag, Szélesség: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4032248238910	
Qty.	20 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X6 MS	Változat
Rendelési szám	0136300000	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Sárgaréz, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
Qty.	50 ST	
Típus	BFSC M4X6	Változat
Rendelési szám	0149700000	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
Qty.	100 ST	