

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm |
| Rendelési szám | 0117510000 |
| Típus | TS 15X5/LL 1M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190111298 |
| Qty. | 10 M |

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 5.5 mm | Mélység (coll) | 0.2165 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Szélesség | 1000 mm | Szélesség (coll) | 39.37 inch |
| Nettó tömeg | 140 g | | |

Hőmérséklet

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

| | |
|--|---|
| Forrasztószem lyukátmérő (D) | 4.2 mm |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Szabványok | DIN EN 60715 |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Vastagság | 1.00 mm |
| Alapanyag | Acél |
| Length of the terminal rail | min. 0 mm névleges 1000 mm max. 1000 mm |
| Hornycsavar | Igen |
| Rés hossz | 12.00 mm |
| Rés hézag | 8.00 mm |
| Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint | |
| Rés szélesség | 4.20 mm |
| Előlyukasztott tartósín | Igen |
| Rés szélesség | |
| A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik | 10.00 mm ² |
| Furatátmérő | 4.20 mm |
| Furattávolság a középtengelyek között | 20 mm |
| Rés hézag | |
| Rés hossza | |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EW 15 | Változat |
| Rendelési szám | 0382860000 | Végbak, bézs, TS 15, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 10 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190187804 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tartozékok




A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SO SH1 | Változat |
| Rendelési szám | 0401460000 | Gyűjtősín-tartó, szürke, 100 °C, Szélesség: 24.5 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | |
| Qty. | 20 ST | |

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | EW 15/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1071900000 | Végbak, sötétbézs, TS 15, HB, Műanyag, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZEW 15 | Változat |
| Rendelési szám | 7920340000 | Végbak, bézs, TS 15, V-2, Műanyag, Szélesség: 5 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248238910 | |
| Qty. | 20 ST | |

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | BFSC M4X6 MS | Változat |
| Rendelési szám | 0136300000 | Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Sárgaréz, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | BFSC M4X6 | Változat |
| Rendelési szám | 0149700000 | Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 | |
| Qty. | 100 ST | |