



RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 70 profil dugaszolható, moduláris rendszer a szerelősín számára, amely rugalmasan bővíthető a szükséges hosszra. Különböző hosszúságú közbenső szakaszokból áll. Opcionálisan reteszelő talppal vagy anélkül, valamint integrált jelölési opcióval rendelkező véglemezekkel. A NYÁK oldalról helyezhető be, míg a tartósan integrált reteszelő lábak stabil rögzítést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Változat	Bepattintható láb, RS 70 narancssárga, Véglap DIN tartósín bal, Szélesség: 10 mm
Rendelési szám	0119660000
Típus	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Qty.	20 Darab

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	28.6 mm	Mélység (coll)	1.126 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Legalacsonyabb változat magassága	32 mm	Szélesség	10 mm
Szélesség (coll)	0.3937 inch	Nettó tömeg	5.04 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag	PA 66
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI		

Általános adatok

Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP00
Tartósín	TS 32, TS 35	Színskála (hasonló)	RAL 2000
Tokozási opció	Nem		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

