

H16,0/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
Rendelési szám	0124300000
Típus	H16,0/15
GTIN (EAN)	4008190162993
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.44 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvég hüvely műanyag gallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvég hüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	15 mm
Gallér átmérője (D2)	7.5 mm	L1, mm	15.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6	Csupaszolási hossz	15 mm
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

