

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Product image



Az elektromos vezetőképesség terén a réz után az alumínium a második legjobb anyag. Egyik előnye az alacsony súlya és a kimagasló korrózióvédelem.

Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Alumínium, kezeletlen, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm
Rendelési szám	0134700000
Típus	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
Qty.	2 M
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2022-03-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	TS 15X5 2M/ST/ZN

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	5.5 mm	Mélység (coll)	0.2165 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	57.5 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Szabványok	DIN EN 60715	
Felületi minőség	kezeletlen	
Vastagság	1.00 mm	
Alapanyag	Alumínium	
Length of the terminal rail	min.	0 mm
	névleges	2000 mm
	max.	2000 mm
Megengedett termikus áram a PEN funkcióhoz, max.	76.00 A	
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 1.92 kA az IEC 60947-7-2 szerint		
Előlyukasztott tartósín	Nem	
Rés szélesség		
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	16.00 mm ²	
Rés hézag		
Rés hossza		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 15	Változat
Rendelési szám	0382860000	Végbak, bézs, TS 15, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
Qty.	50 ST	

Tartozékok




A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés.

Általános rendelési adatok

Típus	SO SH1	Változat
Rendelési szám	0401460000	Gyűjtősín-tartó, szürke, 100 °C, Szélesség: 24.5 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qty.	20 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	EW 15/2	Változat
Rendelési szám	1071900000	Végbak, sötétbézs, TS 15, HB, Műanyag, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190462949	
Qty.	50 ST	
Típus	ZEW 15	Változat
Rendelési szám	7920340000	Végbak, bézs, TS 15, V-2, Műanyag, Szélesség: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4032248238910	
Qty.	20 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X6 MS	Változat
Rendelési szám	0136300000	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Sárgaréz, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
Qty.	50 ST	
Típus	BFSC M4X6	Változat
Rendelési szám	0149700000	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
Qty.	100 ST	