



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 6 mm ² , Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 6 mm
Rendelési szám	0135300000
Típus	SB 14
GTIN (EAN)	4008190169558
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Átmérő	6 mm	Nettó tömeg	2.23 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Anyag adatok

Alapanyag	Cu Zn	Szín	szürke
-----------	-------	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Méretek

Átmérő	6 mm
--------	------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²
-------------------------	-------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás	Csatlakozások száma	1
--------------------	--------------------------	---------------------	---

Általános

Pólusszám	1
-----------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		