

BFSC M4X6 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Sárgaréz, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
Rendelési szám	0136300000
Típus	BFSC M4X6 MS
GTIN (EAN)	4008190177713
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	1.14 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Sárgaréz	Szín	ezüst
-----------	----------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	gyűjtősínhez
----------	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	becsavart állapotban

Méretek

Menet metrikus mérete, külső	4.00 mm
------------------------------	---------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		