

SS M4 D 128-A 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítő alátét, Vörösréz
Rendelési szám	0136400000
Típus	SS M4 D 128-A 4
GTIN (EAN)	4008190118143
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Falvastagság, max. 1.3 mm Nettó tömeg 0.22 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Vörösréz Felületi minőség kezeletlen
Szín szürke

Rendszer specifikációk

Változat Biztosítóelem

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felszerelés típusa Sín

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felületi minőség kezeletlen

Besorolások

ETIM 8.0 EC002345 ETIM 9.0 EC002345
ETIM 10.0 EC002345 ECLASS 14.0 23-09-03-09
ECLASS 15.0 23-09-03-09