

P 14/2 D01 RS SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, pink
Rendelési szám	0138000000
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008 1901 14664
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	10.5 mm	Mélység (coll)	0.4134 inch
Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0.4331 inch
Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	0.34 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Alumínium Szín pink

Rendszer specifikációk

Változat Biztosítóelem

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Méreték

Átmérő 12 mm

Névleges adatok

Névleges áram 2 A

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		