

SCHS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Tartozékok, 1000 x 17 mm, PVC, Szín: fekete, Jelölőtartó
Rendelési szám	0138900000
Típus	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0.2362 inch
Magasság	1000 mm	Magasság (coll)	39.37 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Hossz	1000 mm	Hossz, inch	39.37 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	93 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	0	
Változat	Jelölőtartó	
Szélesség	17 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	
Szín	fekete	
Halogén	Nem	
Hossz	1000 mm	
Alapanyag	PVC	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C	

Készülékjelölők

Átmérő	0 mm	Halogén	Nem
--------	------	---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		




SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ESO betétcímkék



Általános rendelési adatok

Típus	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Változat	
Rendelési szám	0139000000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 500 x 12.5 mm, fehér	
GTIN (EAN)	4008190047252		
Qty.	100 ST		

STR átlátszó csíkok



Általános rendelési adatok

Típus	STR F.SCHS	Változat	
Rendelési szám	0139200000	Kapocsjelölők, Védőkupak, 500 x 12.5 mm, Áttetsző	
GTIN (EAN)	4008190159290		
Qty.	1 ST		