

BFSC M4X6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 6 mm
Rendelési szám	014970000
Típus	BFSC M4X6
GTIN (EAN)	4008 1900 16098
Qty.	100 Darab

BFSC M4X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	0.8 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél Szín ezüst

Rendszer specifikációk

Változat gyújtósínekhez

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Felszerelés típusa	becsavart állapotban		

Méretek

Menet metrikus mérete, külső 4.00 mm

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		