

SS M3 D 128-A 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítő alátét, Vörösréz
Rendelési szám	0164400000
Típus	SS M3 D 128-A 3
GTIN (EAN)	4008190035914
Qty.	50 Darab

SS M3 D 128-A 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Átmérő	6.2 mm	Falvastagság, max.	1.2 mm
Nettó tömeg	0.1 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Vörösréz	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	szürke		

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Sín
---------------------	--------------------	--------------------	-----

Méretetek

Átmérő	6.2 mm
--------	--------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	kezeletlen
---------------------	--------------------	------------------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		