

**QL 3 SAK70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 180 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 58 mm
Rendelési szám	<a href="#">0167000000</a>
Típus	QL 3 SAK70
GTIN (EAN)	4008190001018
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-06-30T00:00:00+02:00

## QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0.1575 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2.2835 inch
Nettó tömeg	25.2 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

## Anyag adatok

Alapanyag Cu Zn Szín szürke

## Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő-lemez

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

## Méretek

Raszter mm-ben (P) 14.00 mm

## Névleges adatok

Névleges áram 180 A

## Általános

Pólusszám 3 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M5X45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0345600000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 5.00 mm, Acél, Mélység: 8.5 mm, Szélesség: 8.5 mm, Magasság: 45 mm
GTIN (EAN)	4008190058739	
Qty.	20 ST	
Típus	SS M5 D 128-A 5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0346100000</a>	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190137199	
Qty.	50 ST	