

TS 32X15 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image**

Az elektromos vezetőképesség terén a réz után az alumínium a második legjobb anyag. Egyik előnye az alacsony súlya és a kimagasló korrózióvédelem.

Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Alumínium, kezeletlen, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm
Rendelési szám	0169300000
Típus	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Qty.	20 M

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1.2992 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	235.5 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


Tartósín

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Szabványok	DIN EN 60715	
Felületi minőség	kezeletlen	
Vastagság	1.50 mm	
Alapanyag	Alumínium	
Length of the terminal rail	min.	0 mm
	névleges	2000 mm
	max.	2000 mm
Megengedett termikus áram a PEN funkcióhoz, max.	192.00 A	
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint	8.4 kA	
Előlyukasztott tartósín	Nem	
Rés szélesség		
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	70.00 mm²	
Furattávolság a középtengelyek között	0 mm	
Rés hézag		
Rés hossza		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Drawings



TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	TST 2/M6	Változat
Rendelési szám	0101700000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 ST	

Rögzítő tartó




Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	SST 3 2M	Változat
Rendelési szám	0152700000	Tartozékok, Biztosítócsap
GTIN (EAN)	4008190126193	
Qty.	2 M	

Síntartó



TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	TSTW 6/M6	Változat
Rendelési szám	0164000000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5	Változat
Rendelési szám	0178100000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 ST	

Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 2	Változat
Rendelési szám	0199360000	Végbak, bézs, TS 32, V-O, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 ST	
Típus	EWK 1	Változat
Rendelési szám	0206160000	Végbak, bézs, TS 32, V-O, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle számszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmuller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	
Típus	MB M6/M4 GR	Változat
Rendelési szám	0334900000	Csúszóanya, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Qty.	20 ST	
Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	0353500000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 ST	


Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	0494920000	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 1 ALT	Változat
Rendelési szám	0495160000	Végbak, bézs, TS 32, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	MB M3/M5 CRM	Változat
Rendelési szám	0503500000	Csúszóánya, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Qty.	20 ST	

Típus	MB M5/M3 SW	Változat
Rendelési szám	0553400000	Csúszóánya, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Qty.	20 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 ST	

Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	TST 2/M5	Változat
Rendelési szám	1286600000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Rögzítő tartó




Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 ST	

Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	TSTW D 4.3	Változat
Rendelési szám	1610110000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, without, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5 ZN	Változat
Rendelési szám	1779100000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 ST	